

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

## ACRIPOL AF-115

### Resina Acrílica para Esmaltes Horneables.

#### • Características:

Contenido de sólidos:	50 ± 2%
Viscosidad (GARDNER):	T - X
Índice de acidez:	máx. 22 mg KOH/g
Color (GARDNER):	máx. 2
Solvente:	Xilol

#### • Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de esmaltes acrílicos horneables en combinación con resinas melamínicas, sugerimos nuestra RESIMEL MB-118.

Formulación de esmaltes horneables de uso general en industria metalúrgica.

**Relación de uso** (sobre sólidos):

ACRIPOL AF-115: .....	70
Resina melamínica:.....	30

**Horneo:**

Temperatura: .....	150°C.
Tiempo:.....	20 min.

#### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena
Esteres y Cetonas:	Buena

#### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.